



# PRESSALIT®

**Pressalit 300+ 760**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des**  
**charnières en acier inoxydable.**

**Fonctions**

Soft close

**Numéro article**

760000-DA7999  
 EAN:5708590318219

Pressalit 300+ est synonyme de forme parfaite et stable.  
 Spécialement conçu pour Sphinx 300-gamma.




**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle  
 "Pressalit 300+", réf. 760, en plastique thermodurci  
 coloré dans la masse, avec charnières fixes DA7 en  
 acier inoxydable et plastique.

- entraxe: 155 mm
- charge supportée par l'abattant: 180 kg
- compatible avec les WC en forme de D
- 10 ans de garantie



**Type de construction**

Wrap-over

**Designer**

Pressalit

**Année de design**

2012



# PRESSALIT®

---

**Pressalit 300+ 760**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des**  
**charnières en acier inoxydable.**

---

<b>Matériaux</b>	<p>Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (<math>&lt; 0,01 \text{ mg/m}^3</math>), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de <math>0,08 \text{ mg/m}^3</math>.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge supportée par l'abattant : 180 kg
<b>Poids net</b>	2,7 kg
<b>Dimensions de carton</b>	488x388x72 mm
<b>Poids de carton</b>	3,17 kg
<b>Dimensions de colis</b>	500x400x368 mm
<b>Poids de colis</b>	15,85 kg
<b>Nombre par colis</b>	5
<b>Colis par palette</b>	18
<b>Nombre par palette</b>	90
<b>Nettoyage</b>	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit 300+ 760**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des**  
**charnières en acier inoxydable.**

---

**Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®