



# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | Pressalit Wave Bruseslange lux, 2,0 m, krom<br>SB172310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | VVS: 738184704<br>RSK: 8236567<br>EAN: 5708590386836<br>DB: 2346111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materialer</b>                   | Bruseslange i forkromet rustfrit stål<br>Inderslange i BPA-fri PVC<br>Omløbere i forkromet messing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit giver 5 års garanti på dit bruseprodukt mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet.<br><br>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 5 år, efter korrekt brug og rengøring af bruseproduktet, sender Pressalit reservedele eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. |
| <b>Rengøring</b>                    | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.<br><br>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[pressalit.com](http://pressalit.com)