




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | PLUS handgreepcomponent 2400 mm<br>RT307035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kleur</b>                           | <p>VVS: 777569075<br/>EAN: 5708590146119<br/>NBS: N13:436</p> <p>Rood (RAL 3003)</p>  <p>RT300 - A = 300<br/>RT303 - A = 1200<br/>RT307 - A = 2400</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>PLUS handgreepcomponent.<br/>Lengte 2400 mm, diameter 33 mm.<br/>Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie.<br/><i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i><br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm.</p> <p>PLUS handgreepcomponent.<br/>Lengte 2400 mm, diameter 33 mm.<br/>Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie.<br/><i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i><br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm.</p> |
| <b>Product capaciteit</b>              | <p>Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg<br/>Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Materialen</b>                      | <p>Basismateriaal: aluminium</p> <p>Oppervlakte materiaal: polyester lak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ergonomy</b>                        | <p>Door de diameter van 33 mm kan de greep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de greep vast te houden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie</b>                        | <p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Reiniging</b>                       | <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# PRESSALIT®

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Product</b>       | PLUS handgriepcomponent 2400 mm |
| <b>Artikelnummer</b> | RT307035                        |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®