



# PRESSALIT®

## Pressalit Style D2 1206

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål  
Inkl. designemblem, borstad stål och svart

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

1206367-DN2999

VVS: 615099367

NRF: 1476361

RSK: 7824137

EAN: 5708590397511

Pressalit Style D2 är designad för dig som vill ha mer än bara en toalettsits. Den slimmade och eleganta profilen ger ett lätt och exklusivt uttryck som passar i alla moderna badrum. Med utbytbara designemblem på sidorna kan du skapa ett enhetligt uttryck tillsammans med dina övriga Pressalit Style badrumstilbehör och anpassa detaljerna efter din personliga smak. Sitsen levereras med två set designemblem, vilket gör det enkelt att byta färg och uttryck när du vill förnya känslan. Ytterligare designemblem i andra färger och utföranden finns att köpa separat. Pressalit Style D2 finns i sex vackra färger: vit, matt vit, svart, matt svart, matt dusty green och matt taupe. Dessa nyanser gör det möjligt att skapa precis den atmosfär du vill ha i ditt badrum. Bakom designen ligger Pressalits välkända kvalitet, 10 års garanti och funktioner som Soft Close för en tyst och lyxig stängning samt Lift-off för enkel och effektiv rengöring. Dessutom ger Pressalit SteadyFix® enastående stabilitet.






### Färg

Matt dusty green

### Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Style D2", art. nr. 1206 i genomfärgad härdad plast, med soft close, inkl. DN2 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- centeravstånd 144-224 mm
- belastning - sittning 240 kg
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich



# PRESSALIT®

## Pressalit Style D2 1206

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål  
Inkl. designemblem, borstad stål och svart

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Designer</b>         | Pressalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Design år</b>        | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Material</b>         | <p><b>TOALETTSITS</b><br/>Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydarts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (<math>&lt; 0,01 \text{ mg/m}^3</math>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på <math>0,08 \text{ mg/m}^3</math>.</p> <p><b>BUFFER</b><br/>EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b><br/>Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b><br/>Rostfritt stål och termoplast.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b> | Max belastning sittring 240 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vikt</b>             | 2,665 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kartong storlek</b>  | 457x389x68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 3,089 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Paket storlek</b>    | 469x401x348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 15,445 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Antal per kolli</b>  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kolli per pall</b>   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Antal per pall</b>   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rengöring</b>        | Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Style D2 1206**

**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**  
**Inkl. designemblem, borstad stål och svart**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®