




# PRESSALIT®

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                   | PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktnummer</b>             | R5520112112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbe</b>                     | <p>VVS: 777531212<br/> NRF: 7501004<br/> EAN: 5708590321349<br/> HMI: 130158<br/> NBS: N13:448<br/> FDA: INN/D135865<br/> Anthrazitgrau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b> | <p>PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar.<br/> Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Der Sitz ist hochklappbar.<br/> Exkl. Befestigungsmaterial.<br/> Klappsitze sind für Verwendung in der Dusche nicht geeignet. Siehe Duschsitze stattdessen.</p> <p>PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene.<br/> Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff.<br/> Exkl. Befestigungsmaterial.</p> |
| <b>Verstellung</b>               | Höhenverstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Höhenverstellung</b>          | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktkapazität</b>          | <p>Maximales Anwendergewicht: 265 kg.<br/> Bei einer Belastung der Klappsitz mit 265 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 23 kg belastet.</p> <p><i>PLUS Klappsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i></p>                                                                                                                                                                            |
| <b>Materialien</b>               | Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>                  | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.                                                                                                                                                                                           |





# PRESSALIT®






|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktnummer</b> | R5520112112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reinigung</b>     | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br/>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b><br/>Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> |



PRESSALIT®






|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar |
| <b>Produktnummer</b> | R5520112112                              |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                          |    |
|   | <p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                  |   |
|  | <p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                          |  |
|  | <p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8660 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Senkkopfbolzen M8<br/>x 35, Dübeln FTP M 8.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                           |  |
|  | <p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br/>Muss separat bestellt werden.</p> |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar<br>R5520112112                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |    |    |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |    |    |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.                       |  |  |  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)