



PRESSALIT®

Pressalit Universal S706

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S706010-BS23999
EAN:5708590315713
DB: 1592512

Pressalit Universal S706 har ett universalbeslag som gör att toalettsitsen kan användas på alla vanligt förekommande toalettskålar. Sitsen har en lift-off-funktion där du kan lyfta av sitsen för enkel rengöring och dessutom får du uppleva den tysta lyxen med den inbyggda soft close-funktionen, som mjukt och tyst stänger sitsen och locket i en långsam rörelse. Sitsen har också antibakteriell effekt, som hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Universal", art. nr. S706 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. BS23 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 122-225 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Universal S706
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Material

TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIELL:

Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

DÄMPARSET:

Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.

BESLAG

Rostfritt stål och termoplast.

Produktkapacitet

Max belastning sittring 240 kg

Vikt

2,82 kg

Kartong storlek

488x388x72 mm

Vikt per kolli

3,235 kg

Paket storlek

500x400x368 mm

Vikt per kolli

16,175 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

18

Antal per pall

90

Rengöring

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Universal S706**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
