



# PRESSALIT®

**Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206**  
**Vägghängd toalett med circular flush, inkl.**  
**toalettsits**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl.**  
**beslag i rostfritt stål**

## Varunummer




CP1206230CF  
VVS: 613326630  
NRF: 1579370  
RSK: 7822151  
EAN: 5708590398648

Pressalit Trend Combi Pack med toalettsitsen Style D2 kombinerar samtida design och personlig stil i en elegant helhetslösning. Den vägghängda, kantlösa toaletten har det effektiva Circular Flush-systemet, som säkerställer en tyst och stänkfri spolning och gör vardagsrengöringen enkel. Tillsammans med Pressalit Style D2 får paketet en extra nivå av exklusivitet. Sitsens smala och eleganta profil matchar toalettens minimalistiska linjer och ger badrummet en lätt och modern känsla. Med utbytbara designemblem är det enkelt att anpassa sitsen till dina andra Pressalit Style-accessoarer – eller byta färg när du vill förnya uttrycket. Varje paket inkluderar två set designemblem, och fler alternativ finns tillgängliga för extra anpassning. Pressalit Style D2 finns i sex noga utvalda färger som ger dig frihet att skapa den atmosfär du önskar. Bakom designen ligger Pressalits välkända hållbarhet, med 10 års garanti och funktioner som Soft Close, Lift-Off och Pressalit SteadyFix® för ökad stabilitet. Resultatet är en stilren och hygienisk kombination som passar moderna badrum där personalisering, komfort och kvalitet spelar roll.



## Färg

Matt vit





**Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206**  
**Vägghängd toalett med circular flush, inkl.**  
**toalettsits**  
**toalettsits med soft close och lift-off, inkl.**  
**beslag i rostfritt stål**

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSKÅL:</b> Porslin</p> <p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b> Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vikt</b>	31,055 kg
<b>Kartong storlek</b>	540x410x510 mm
<b>Vikt per kolli</b>	33,725 kg
<b>Vikt per kolli</b>	33,725 kg
<b>Antal per kolli</b>	1
<b>Kolli per pall</b>	5
<b>Antal per pall</b>	5
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit erbjuder 10 års garanti på toalettsitsar och 5 års garanti på toalettstolar mot uppvisande av giltigt inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där produkten köptes. Garantin omfattar material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som kan uppstå vid korrekt användning och rengöring av produkten. Pressalit förbehåller sig rätten att undersöka produkten på vår fabrik. Vid en berättigad reklamation kommer Pressalit antingen att: &lt;br&gt;- skicka reservdelar, eller &lt;br&gt;- byta ut produkten mot samma eller en liknande modell. &lt;br&gt;Om färgen på toalettsitsen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att leverera en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att i stället återbetala inköpspriset.</p>



PRESSALIT®

---

**Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206**  
**Vägghängd toalett med circular flush, inkl.**  
**toalettsits<br><br>Toalettsits med soft close och lift-off, inkl.**  
**beslag i rostfritt stål**

---

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®