




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar R8581218000
Farve	VVS: 777543720 RSK: 8565080 EAN: 5708590376103 HMI: 140137 NBS: N13:40,375 Hvid
Produktbeskrivelse	 Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 2000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 910 mm x 1800 mm. Ekskl. monteringskrue til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	700 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 200 kg. Når bruselejet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 26 kg <i>Bruselejet er testet statisk med 500 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 19 mm/s Hastighed ned: 21 mm/s
Støjniveau	50 dB



Produkt	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8581218000
Materialer	Konstruktion i pulverlakeret rustfrit stål, finmasket netovertræk i PVC-belagt polyester (for ekstra holdbarhed), vandopsamlingsbakke i PVC-U og afdækningscover i polystyren
Ergonomi	2000 serien har en lav starthøjde, for at gøre forflytninger til lejet nemmere. Seriens bruselejer har desuden en finmasket netdug, som lader vandet passere igennem til opsamlingsbakken nedenunder. Flexibiliteten giver fordele for både bruger og hjælper, da korrekt arbejds højde er lige så vigtig for hjælperens sikkerhed som brugers komfort.
Funktioner	• Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. • Den fleksible slange fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. • Bruselejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. • Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned". Håndbetjeningen leveres med en holder til placering på væg. • Nettet på lejet kan nemt lynes af når det skal vaskes eller skiftes.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Styreboks	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 420 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



PRESSALIT®










Produkt	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8581218000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.








PRESSALIT®

Produkt	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8581218000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar R8581218000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.