



PRESSALIT®

Pressalit 2000 124
Abattant de WC standard avec charnières renforcées en acier
inoxydable

Numéro article

124000-BV7999
 EAN:5708590269023




Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "2000", réf. 124, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières renforcées, universelles BV7 en acier inoxydable.

- entraxe : 95 - 190 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

1991



PRESSALIT®

Pressalit 2000 124
Abattant de WC standard avec charnières renforcées en acier
inoxydable

Matériaux

Abattant :

Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

2,657 kg

Dimensions de carton

457x389x68 mm

Poids de carton

2,957 kg

Dimensions de colis

469x401x348 mm

Poids de colis

14,785 kg

Nombre par colis

5

Colis par palette

18

Nombre par palette

90

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit 2000 124
Abattant de WC standard avec charnières renforcées en acier
inoxydable

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®