



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS rørstykke 321 mm med roset RT320000
Farve	VVS:777569200 NRF:6311252 EAN:5708590146515 NBS:N13:436 Hvid 
Produktbeskrivelse	PLUS rørstykke, med vægroset og samledel (hun), Længde 321 mm, diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Bemærk at RT360 konsol med strop altid skal benyttes ved samlinger af rørstykker eller for hver 1200 mm. Ekskl. monteringskraver til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper. PLUS rørstykke, med vægroset og samledel (hun), Længde 321 mm, diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Bemærk at RT360 konsol med strop altid skal benyttes ved samlinger af rørstykker eller for hver 1200 mm. Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringskraver til væg.
Produktkapacitet	Maks. belastning af monteret greb: - ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg - ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.
Materialer Ergonomi	Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycloy-plast Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt. Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS rørstykke 321 mm med roset
Varenummer	RT320000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.



PRESSALIT®


Produkt	PLUS rørstykke 321 mm med roset
Varenummer	RT320000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS rørstykke 321 mm med roset RT320000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed.		

pressalit.com