



# PRESSALIT®

## Pressalit Style D2 1206

Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal <br><br>Incl. designemblemen, geborsteld staal en zwart

### Functie

Lift-off, Soft close

### Artikelnummer

1206367-DN2999  
VVS: 615099367  
NRF: 1476361  
RSK: 7824137  
EAN: 5708590397511

Pressalit Style D2 is ontworpen voor iedereen die meer wil dan alleen een toiletzitting. Het slanke, verfijnde profiel zorgt voor een lichte en exclusieve uitstraling die perfect past in elke moderne badkamer. <br><br>Met verwisselbare designemblemen aan de zijkant creëer je een samenhangende look met de rest van je Pressalit Style badkameraccessoires en kun je de details afstemmen op je persoonlijke smaak. De zitting wordt geleverd met twee sets designemblemen, zodat je de kleur en uitstraling eenvoudig kunt veranderen wanneer je toe bent aan iets nieuws. Extra designemblemen in andere kleuren en afwerkingen zijn apart verkrijgbaar. <br><br>Pressalit Style D2 is beschikbaar in zes prachtige kleuren: wit, mat wit, zwart, mat zwart, mat dusty green en mat taupe. Deze tinten geven je de mogelijkheid om precies de sfeer te creëren die jij voor ogen hebt. <br><br>Achter het design staan Pressalits bekende kwaliteit, 10 jaar garantie en functies zoals Soft Close voor een stille, luxe sluiting en Lift-off voor gemakkelijk en efficiënt reinigen. Daarnaast zorgt Pressalit SteadyFix® voor uitzonderlijke stabiliteit.



### Kleur

Mat dusty green

### Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Style D2", art. nr. 1206 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met, met ingebouwde demping in het scharnier, incl. DN2 universele scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal.




- hartafstand scharniergaten: 144-224 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



# PRESSALIT®

## Pressalit Style D2 1206

Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal <br><br>Incl. designemblemen, geborsteld staal en zwart



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design type</b>         | Sandwich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Designer</b>            | Pressalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Design jaar</b>         | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Materialen</b>          | <p><b>Toiletzitting:</b><br/>Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding (<math>&lt; 0,01 \text{ mg/m}^3</math>) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van <math>0,08 \text{ mg/m}^3</math>.</p> <p><b>Buffers:</b><br/>EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p><b>Demperset:</b><br/>Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.</p> <p><b>Scharnieren:</b><br/>Roestvast staal en thermoplast.</p> |
| <b>Product capaciteit</b>  | Belastbaarheid zittingring max. 240 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gewicht</b>             | 2,665 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maat per stuk</b>       | 457x389x68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gewicht per stuk</b>    | 3,089 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maat per verpakking</b> | 469x401x348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gewicht per colli</b>   | 15,445 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aantal per colli</b>    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



---

**Pressalit Style D2 1206**

Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal <br><br>Incl. designemblemen, geborsteld staal en zwart

---

**Verpakkingen per pallet**

18

**Aantal per pallet**

90

**Reiniging**

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechttop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.

**Garantie**

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.