

GODKENDELSESINDEHAVER:


Damixa ApS
Østbirkvej 2
DK-5240 Odense NØ
Telefon: +45 63 10 22 10
Telefax: +45 63 10 22 08
Internet: www.damixa.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Termostatisk blandearmatur til bruser eller kar/bruser
DAMIXA
type 27450, 28450 og 27650/27802**

FABRIKAT:

Damixa ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: DAMIXA
- På emballage:
 - Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

27450: 72 7813.604
28450: 72 7818.604
27650: 72 7811.604
27802: 72 7825.604

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa, Sverige.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.


Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. §8.4.1, stk. 6, at byggevaren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Armaturet 27650/27802 monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.



1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

I: 27450, 28450
II: 27650, 27802

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	27450 og 28450 er til bruser. 27650/27802 er til kar/bruser.
Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og ét for blanding. På 27650/27802 fungerer betjeningsgrebet for vandstrøm samtidig som omskifter for udløb til kar eller bruser.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 153 mm centerafstand. Armaturet er med ¼" RG.
Udløb og tilbehør	27450 og 28450 har afgang nedad gennem nippel med ½" RG. 27650/27802 har afgang opad og nedad gennem nipler med ½" RG.
Specielt	Indbyggede kontraventiler, der fungerer som tilbagemængingssikringer.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	27450 og 28450: $L_{ap} = 22$ dB(A) 27650/27802: $L_{ap} = 29$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	27450 og 28450: $q_f = 0,15$ l/s 27650/27802: $q_f = 0,3$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt: 27450: 1565 gram 28450: 1565 gram 27650: 1663 gram 27802: 170 gram
