




# PRESSALIT®











<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 1 400 mm, elektrisk höjdregerbart, med vask R8682000
<b>Färg</b>	VVS: 777636220 NRF: 7501981 RSK: 8565116 EAN: 5708590338415 HMI: 48564 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.</p> <p>Lågtgående, vägghängt skötbord med vask, 800 x 1 400 mm. Med elmotor och transformator, höjjustering från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa och säkerhetsstopp funktion. Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare med utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar. Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdregerbart
<b>Höjjustering</b>	700 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: 75 kg.
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 38 mm/s Hastighet ner: 38 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	48 dB
<b>Material</b>	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.










<b>Product</b>	Skötbord, 800 x 1 400 mm, elektrisk höjdregerbart, med vask
<b>Varunummer</b>	R8682000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 1 400 mm, elektrisk höjdglerbart, med vask R8682000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 