




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret R8425418000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777543040 EAN: 5708590372174 HMI: 130363 FDA: INT/D124320  Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 2100 bruseleje, fastmonteret, opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 860 mm x 1800 mm. Ekskl. monteringskraver til væg.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt (MUM): 175 kg. Maksimal belastning (SWL): 175 kg. Når bruselejet belastes med 175 kg, belastes hver monteringsbolt med 52 kg <i>Bruselejet er testet statisk med 262,5 kg, i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
Materialer Ergonomi	Konstruktion i pulverlakeret rustfrit stål, kanvasdug i PVC-belagt polyester (for ekstra holdbarhed) og vandopsamlingsbakke i PVC-U. 2000 serien har en lav starthøjde, for at gøre forflytninger til lejet nemmere, og en PVC-belagt kanvasdug for nemmere rengøring Fleksibiliteten giver fordele for både bruger og hjælper, da korrekt arbejds højde er lige så vigtig for hjælperens sikkerhed som brugers komfort.



PRESSALIT®

Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret
Varenummer	R8425418000
Funktioner	Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Den fleksible slange fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. Bruselejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. Nettet på lejet kan nemt lynes af når det skal vaskes eller skiftes.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret
Varenummer	R8425418000
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret
Varenummer	R8425418000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret R8425418000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com