



PRESSALIT®

Pressalit Norden S1196 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

S1196000-BS45999
EAN:5708590383231
DB: 2323369

Pressalit Norden S1196 byder på et smukt og enkelt design. Sædet er udviklet til Gustavsberg Nordic/Nautic toiletskåle. Sædet har en lydløs soft-close funktion, der gør det lukker langsomt og en lift-off funktion, der letter rengøringen betydeligt. Desuden leveres sædet med prop beslag, der gør det nemmere og hurtigere end nogensinde, at montere toiletsædet på toiletskålen.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Norden", art. nr. S1196 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS45 fast beslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2012



Pressalit Norden S1196
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	1,988 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,378 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	11,89 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Norden S1196
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
