




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Style Regal, Messing gebürstet PR70410
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS:772473105 NRF:7001559 RSK:8892302 EAN:5708590377476 DB: 2266876</p>  <p>Lassen Sie mit Pressalit Style Eleganz und Ihren ganz persönlichen Stil erstrahlen. Die langen, eleganten und grafischen Silhouetten sorgen nicht nur für eine schöne und ästhetische Ausstrahlung im Badezimmer, sondern zeigen auch, dass Sie sich für außergewöhnliches dänisches Design in Ihrem Zuhause entschieden haben. Die Produkte lassen sich mit den mitgelieferten Schrauben oder mit Kleber, der separat erhältlich ist, ganz einfach montieren.</p>
<b>Materialien</b>	Edelstahl AISI 304 und Zamak
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>