

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Neoperl GmbH.  
Klosterrungstrasse 9-11  
DE-79379 Mülheim  
Telefon: +49 7631 188 0  
Telefax: +49 7631 188 7252  
Internet: www.neoperl.net

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Slangesæt for koldt og varmt brugsvand**  
**SOFTPEX®**

**dim. DN6, DN8, DN10, DN13 og DN15 mm**

**FABRIKAT:**

Neoperl Nordic A/S, Danmark  
Neoperl GmbH, Tyskland  
NPI Italia Monza, Italien  
Neoperl Faucet Components  
(Jiangmen) Co.,Ltd.  
Neoperl Bulgaria

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke:  
NEOPERL SOFTPEX®
- Dimension
- Fremstillingsår
- Angivelse af max. temperatur
- Koldt vand: max.: 25C°
- Varmtvand vand: 70C°
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Såfremt slangen anvendes som tilslutning af installationsdele der jf. "Norm for vandinstallationer DS 439" stiller krav om montering af en afspærringsventil så skal en sådan monteres på tilgangen til slangen.

Slangen må kun anvendes i samme rum og kun som tilslutning mellem vandinstallation og en wc-cisterne, en enkelt maskine eller et enkelt apparat beregnet for koldt brugsvand, se Bemærkninger.

Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og cisterne, maskine eller apparat må kun bestå af ét slangesæt.

Slangen må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fast monterede koblinger og må højst have en længde på ca. 2 m.

Slangen monteres, så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder straks kan konstateres.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BEMÆRKNINGER:**

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og wc-cisterne i almindelige husholdninger betragtes som maskiner.

Industrielle kaffemaskiner og lignende betragtes som maskiner til drikkevandsbrug, hvis de er forsynet med drikkevandsaftap.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Anvendelse	Som tilslutning af wc-cisterne, vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskiner, blandearmaturer eller lignende.
Udførelse	Slangen er fra fabrik monteret med nipler og omløbere.
Materiale	Slangen er af plastic SPX med armering af rustfrit stålflæet. SPX DN6 og SPX DN8 udføres også med PA flæet. Omløbere er af Ecobrass eller rustfrit stål, type CW510L; CW511L; CW602N; CW617N; CW724R; AISI316.
Dimensioner	DN6, DN8, DN10, DN13 og DN15 Koblinger: ¾" - 1" samt efter ønske.