




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS rördel 300 mm.<br>RT300000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Färg</b>                         | Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>VVS:777569000<br/>NRF:6311245<br/>EAN:5708590145969<br/>NBS:N13:436</p> <p>RT300 - A = 300<br/>RT303 - A = 1200<br/>RT307 - A = 2400</p>  <p>PLUS stödhandtag rördel, inkl. monteringsenhet med skruv och mutter.<br/>Längd 300 mm, diameter 33 mm.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/><i>Speciallösningar vid förfrågan.</i><br/>RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm.</p> <p>PLUS stödhandtag rördel, inkl. monteringsenhet med skruv och mutter.<br/>Längd 300 mm, diameter 33 mm.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/><i>Speciallösningar vid förfrågan.</i><br/>RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm.<br/>Material: Pulverlackerat aluminium.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Material</b>                     | Pulverlackerad aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rengöring</b>                    | Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# PRESSALIT®

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS rördel 300 mm. |
| <b>Varunummer</b> | RT300000            |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®