














<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS vinkel rördel 400 x 154 mm med en väggrosett RT341112
<b>Färg</b>	Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS:777569412 NRF:6311273 EAN:5708590318943 NBS:N13:436</p>  <p>PLUS stödhandtag vinkeldel höger, 90° lodrät vinkel, med en väggrosett och monteringsdel med mutter. 400 mm x 154 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Exkl. monteringskrav för vägg.</p> <p>PLUS stödhandtag vinkeldel höger, 90° lodrät vinkel, med en väggrosett och monteringsdel med mutter. 400 mm x 154 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.
<b>Material</b>	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.








<b>Product</b>	PLUS vinkel rördel 400 x 154 mm med en väggrosett
<b>Varunummer</b>	RT341112

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS vinkel rördel 400 x 154 mm med en väggrosett RT341112	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	