



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>      | PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop<br>RT332035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Farve</b>                             | VVS: 777569325<br>EAN: 5708590146782<br>NBS: N13:436<br><br>Rød (RAL 3003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                |  <p>RT330 - A = 365<br/>RT331 - A = 662<br/>RT332 - A = 790<br/>RT333 - A = 1090</p> <p>PLUS rørstykke, med vægroset og strop.<br/>Længde 790 mm, diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br/>Ekskl. monteringskruger til væg.<br/>Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p>PLUS rørstykke, med vægroset og strop.<br/>Længde 790 mm, diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br/>Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof.<br/>Ekskl. monteringskruger til væg.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>                  | Maks. belastning af monteret greb:<br>- ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg<br>- ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materialer</b><br><br><b>Ergonomi</b> | Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cyclooy-plast<br>Strop: Nylon (PA)<br><br>Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.<br><br>Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop                                                                                                                                                                      |
| <b>Varenummer</b> | RT332035                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rengøring</b>  | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. |



PRESSALIT®

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop |
| <b>Varenummer</b> | RT332035                                 |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                           |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                      |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= Hlz12</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                    |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6.<br>Skal bestilles separat.                                                                       |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8.<br>Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                 | PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop<br>RT332035                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |  |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |    |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.                                            |  |                                                                                     |