



PRESSALIT®

Pressalit Sway D300 934
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
Scharniere aus Edelstahl

Funktionen

Lift-off, Absenkautomatik

Produktnummer

934001-BL6999
 VVS: 615055001
 NRF: 6190266
 RSK: 7904539
 EAN: 5708590335292

SWAY D300 demonstriert mit ausgewogen komponierten Linien, wie schlank und selbstbewusst kombiniert werden können. Verwöhnen Sie sich mit einem WC-Sitz, der Ihren stilvollen Lebensstil elegant ergänzt.






Farbe

Schwarz (RAL 9005)

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Sway D300", Art. Nr. 934 aus durchgefärbtem Duroplast mit BL6 Universal-Kippankerscharnier für lift-off aus V2A Edelstahl.

- Scharnierabstand: 141-219 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahr

2015



Pressalit Sway D300 934
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
Scharniere aus Edelstahl

Materialien

WC-SITZ:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$.

PUFFER:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik):

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.

SCHARNIERE:

Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

Produktkapazität

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

Gewicht

3,016 kg

Kartonmaße

488x388x72 mm

Gewicht, brutto

3,625 kg

Maße pro kolli

500x400x368 mm

Gewicht pro kolli

18,125 kg

Stück pro kolli

5

Kolli pro Palette

18

Stück pro Palette

90

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit Sway D300 934
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
Scharniere aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®