




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Rohrstück 1220 mm mit Wandrosette RT324112
<b>Farbe</b>	Anthrazitgrau
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS: 777569242 EAN: 5708590371320</p>  <p>PLUS Rohrstück, mit Wandrosette, Innengewinde und Steckverbindung. Länge 1220 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Exkl. Wandbefestigungen. Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Rohrstück, mit Wandrosette, Innengewinde und Steckverbindung. Länge 1220mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Produktkapazität</b>	Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.
<b>Materialien</b> <b>Ergonomie</b>	<p>Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cyclooy Kunststoff</p> <p>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.</p>
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



# PRESSALIT<sup>®</sup>











<b>Produkt</b>	PLUS Rohrstück 1220 mm mit Wandrosette
<b>Produktnummer</b>	RT324112
<b>Reinigung</b>	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.



PRESSALIT®









<b>Produkt</b>	PLUS Rohrstück 1220 mm mit Wandrosette
<b>Produktnummer</b>	RT324112

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<b>Beton &gt;B25</b> V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b> V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Rohrstück 1220 mm mit Wandrosette RT324112		
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

[pressalit.com](http://pressalit.com)