



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | PLUS 90° Haltegriffsvinkel 154 x 154 mm mit Rohrverbindungsset<br>RT350108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Farbe</b>                           | VVS:777569508<br>EAN:5708590153865<br>NBS:N13:436<br><br>Dunkelblau (RAL 5011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>PLUS Eckrohrstück, 90°, mit Innengewinde/Gewindebolzen. 154 x 154 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>         Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. Sonderlösungen auf Anfrage.<br/>         Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.</p> <p>PLUS Eckrohrstück, 90°, mit Innengewinde/Gewindebolzen. 154 x 154 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>         Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. Sonderlösungen auf Anfrage.<br/>         Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.<br/>         Materialien: Pulverlackiertes Aluminium.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                | Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg<br>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materialien</b>                     | Pulverbeschichtetes Aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reinigung</b>                       | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# PRESSALIT®

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS 90° Haltegriffsvinkel 154 x 154 mm mit Rohrverbindungsset |
| <b>Produktnummer</b> | RT350108                                                       |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®