




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | MATRIX MEDIUM Waschtisch mit Überlauf, für elektrisch Waschtisch-Lifter<br>R2122000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Farbe</b>                           | <p>VVS:639863100<br/>NRF:6132439<br/>EAN:5708590349404<br/>HMI: 105903</p> <p>Weiß</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>MATRIX ist eine Waschtischserie, die größtenteils von Pressalit entworfen wurde. MATRIX SMALL und CURVE Waschtische passen auf die Waschtisch-Lifter Serien PLUS, SELECT und VALUE, während die Waschtische MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP und SQUARE auf spezielle Halterungen zugeschnitten sind.</p> <p>MATRIX MEDIUM Waschtisch, 780 x 550 x 165 mm, mit Druckknopf an Vorderseite, zwei integrierte Haltegriffe und reichlich Ablagefläche, mit Hahnloch Ø36 mm und Überlauf.</p> <p>Ablaufgarnitur muss separat bestellt werden.</p> <p>Tropfenfang auf der Vorderseite. Eine Hohlkehle auf der Hinterseite verhindert, dass Wasser über die Seiten des Waschtischs hinaus oder zur Wand hin fließt. Materialien: Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung. Für Pressalit MATRIX Waschtisch-Lifter (R4822) geeignet.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                | 180 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materialien</b>                     | Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reinigung</b>                       | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Zur Desinfektion des Waschtisches können die folgenden Mittel verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Natriumhydroxid 5%</li><li>Essigsäurelösung 10%</li><li>Ethanolösung 70%</li><li>Natriumhypochlorit 5%, aktives Chlor</li><li>Natriumchlorid 170 g/l, auf 50% verdünnt.</li></ul> <p><b>NB! Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | MATRIX MEDIUM Waschtisch mit Überlauf, für elektrisch Waschtisch-Lifter                                                                                                                                 |
| <b>Produktnummer</b> | R2122000                                                                                                                                                                                                |
| <b>WEEE</b>          | Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird. |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®