



# PRESSALIT®

## Pressalit Sway Uni 970

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

### Fonctions

Lift-off, Soft close

### Numéro article

970000-BL6999  
VVS:615061000  
NRF:6190332  
RSK:7821817  
EAN:5708590341576

Par ses lignes claires, SWAY Uni allie la finesse à la franchise esthétique. Faites-vous plaisir avec cet abattant qui témoigne de l'élégance sûre de votre style de vie.



### Couleur




Blanc

### Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Sway Uni", réf. 970, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur.

Avec charnières universelles avec chevilles basculantes BL6 à démontage vertical et en acier inoxydable.

- le démontage vertical facilite le nettoyage
- entraxe: 92-170 mm
- charge supportée par l'abattant: 240 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



### Type de construction

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Année de design

2016



# PRESSALIT®

## Pressalit Sway Uni 970

**Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable**

### Matériaux

#### Abattant :

Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

#### Antibactérien :

Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.

#### Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

#### Charnières :

Acier inoxydable et thermoplastique.

### Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

### Poids net

3,001 kg

### Dimensions de carton

490x389x84 mm

### Poids de carton

3,61 kg

### Dimensions de colis

502x401x428 mm

### Poids de colis

18,05 kg

### Nombre par colis

5

### Colis par palette

12

### Nombre par palette

60



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway Uni 970****Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable**

---

**Nettoyage**

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

**Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®