




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret R8407000
Farve	VVS: 777545380 RSK: 8565078 EAN: 5708590294827 HMI: 147800 NBS: N13:40,375 FDA: INT/D124320 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>SCT 1000 bruseleje, fastmonteret. Opklappelig. Inkl. sengehest. Udvendige mål: 747 mm x 1800 mm. Inkl. monteringsbolte til massiv mur.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt (MUM): 150 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Når lejet belastes med 150 kg, belastes hver monteringsbolt med 46 kg. <i>Briksen er testet statisk med 225 kg i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
Materialer Ergonomi Funktioner	Pulverlakeret rustfrit stål, PVC-belagt kanvasdug (ftalat-fri). Bruseplejelejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. Sengehesten er enkel at slå op/ned. Bruseforhæng (tilvalg) beskytter hjælperen mod vandsprøjt.













PRESSALIT®

Produkt	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret
Varenummer	R8407000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREVENTion Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>













Produkt	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret
Varenummer	R8407000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8611 - Monteringssæt, 9 stk. sekskantskruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8611 - Monteringssæt, 9 stk. sekskantskruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8611 - Monteringssæt, 9 stk. sekskantskruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8661 - Monteringssæt, 8 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8611 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret R8407000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (9 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (9 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.