




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet RT340000
Kleur	VVS: 777569400 NRF: 6311269 RSK: 7972533 EAN: 5708590146652 NBS: N13:436 Wit
Beschrijving	 PLUS hoekcomponent handgreep, rechts, 90 ° hoek met één wand rozet en binnendraad . 400 x 154 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm. Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wand types. PLUS hoekcomponent handgreep, rechts, 90 ° hoek met één wand rozet en binnendraad . 400 x 154 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm. Material: poedergecoat aluminium en kunststof Excl. bevestigingsmateriaal. .
Product capaciteit	Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.
Materialen	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycloy kunststof



PRESSALIT[®]






Product	PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet
Artikelnummer	RT340000
Ergonomy	Door de diameter van 33 mm kan de greep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de greep vast te houden.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.



PRESSALIT®





Product	PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet
Artikelnummer	RT340000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet RT340000		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com