



PRESSALIT®

Abattant Dania avec ouverture frontale, avec couvercle Avec plots stabilisateurs et charnières renforcées à barre transversale (D92).

Numéro article

R38000-D92999
VVS: 615657000
NRF: 6190614
EAN: 5708590316000
HMI: 1848
NBS: N13:300




Abattant Dania, avec plots stabilisateurs, ouvert sur le devant, avec couvercle, charnières renforcées comprises.

Couleur

Blanc

Description

Abattant Dania, avec plots stabilisateurs, ouvert sur le devant, avec couvercle, charnières renforcées comprises.



Matériaux

Abattant :
Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Plots stabilisateurs :
EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Charnières :
Acier inoxydable et thermoplastique.

Capacité du produit

Ce produit a été testé statiquement jusqu'au 375 kg. Car la norme européenne NF/EN 12182:2012 concernant les produits d'assistance pour personnes en situation de handicap exige un test statique avec un facteur de sécurité de 1,5, la charge maximale admissible pour ce produit est de 250 kg.

Poids net

3,557 kg



PRESSALIT®

**Abattant Dania avec ouverture frontale, avec couvercle
Avec plots stabilisateurs et charnières renforcées à barre
transversale (D92).**

Dimensions de carton 457x389x68 mm

Poids de carton 3,957 kg

Poids de colis 19,785 kg

Nombre par colis 5

Colis par palette 18

Nombre par palette 90

Nettoyage Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Il est important que l'abattant est essuyé et séché juste après la désinfection à l'aide d'un tissu doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com
