



# PRESSALIT®

**Pressalit Sway Uni 970**  
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.  
beslag i rostfritt stål

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varunummer**

970000-D04999  
VVS:615060000  
NRF:6190218  
RSK:7821797  
EAN:5708590340579

Med sina välkomponerade linjer visar SWAY Uni hur elegans och självsäkerhet kan kombineras. Skäm bort dig själv med en sits som passar perfekt till din stilmedvetna livsstil.






**Färg**

Vit

**Beskrivning**

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Sway Uni", art. nr. 970 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. D04 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- avtagbar sits/lock gör rengöringen enklare
- centeravstånd 92-170 mm
- belastning - sittring 240 kg
- kan användas till flera toalettmodeller
- 10 års garanti



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design år**

2016



---

**Pressalit Sway Uni 970**  
**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.**  
**beslag i rostfritt stål**

---

**Material**

**TOALETTSITS**

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

**ANTIBAKTERIELL:**

Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.

**BUFFER**

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

**DÄMPARSET:**

Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.

**BESLAG**

Rostfritt stål och termoplast.

**Produktkapacitet**

Max belastning sittring 240 kg

---

**Vikt**

2,996 kg

**Kartong storlek**

490x389x84 mm

**Vikt per kolli**

3,605 kg

**Paket storlek**

502x401x428 mm

**Vikt per kolli**

18,025 kg

**Antal per kolli**

5

**Kolli per pall**

12

**Antal per pall**

60

**Rengöring**

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway Uni 970**  
**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.**  
**beslag i rostfritt stål**

---

## Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---