



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS vinkel rördel 762 x 154 mm med en väggrosett RT345035
Färg	VVS: 777569455 EAN: 5708590146706 NBS: N13:436 Röd (RAL 3003) 
Beskrivning	PLUS stödhandtag vinkeldel, 90° lodrät vinkel, med en väggrosett och monteringsdel med mutter, vändbart höger/vänster. 154 x 762 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Exkl. monteringsskruv för vägg. PLUS stödhandtag vinkeldel, 90° lodrät vinkel, med en väggrosett och monteringsdel med mutter, vändbart höger/vänster. 154 x 762 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Produktkapacitet	Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.
Material	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.



PRESSALIT®




Product	PLUS vinkel rördel 762 x 154 mm med en väggrosett
Varunummer	RT345035

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS vinkel rördel 762 x 154 mm med en väggrosett RT345035		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com

PRESSALIT®