




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Pressalit Style Tvåldispenser, borstad stål/svart<br>PR10700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>VVS:774683115<br/>NRF:7001513<br/>RSK:8507909<br/>EAN:5708590375083<br/>DB: 2266834</p>  <p>Låt elegansen och din personliga stil skina igenom med Pressalit Style. De långa, eleganta och grafiska silhuetterna ger dig ett spännande uttryck i badrummet som inte bara är ett estetiskt lyft - utan visar även att du har fattat ett aktivt beslut om att låta extraordinär dansk design ingå i din heminredning. Produkterna är enkla att montera med medföljande skruvar eller med lim som kan köpas till.</p> <p>Tvåldisparen ger ett exklusivt uttryck och passar perfekt till resten av tillbehörsserien. Du kan välja att låta den stå på bordet eller handfatet eller hänga upp den på väggen och därmed utnyttja platsen optimalt. Diskret gummiring under botten säkerställer att disparen står stadigt. Pumpen vänds så att tvålen pumpas lodrätt ned i handen och inte vågrätt ut över handfatet.<br/>Innehåll: 240 ml.</p> |
| <b>Material</b>                     | Aluminium, Zink och PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Garanti</b><br><b>Rengöring</b>  | <p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# PRESSALIT®

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | Pressalit Style Tvåldispenser, borstad stål/svart |
| <b>Varunummer</b> | PR10700                                           |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®

24. september 2026