



PRESSALIT®

Pressalit Sway D2 994
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

994000-DF4999
VVS:615064000
NRF:6190162
RSK:7821821
EAN:5708590341934

Med sine velkomponerede linjer demonstrerer SWAY D2, hvordan slankt og selvsikkert kan kombineres. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.





Farve

Hvid


Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway D2", art. nr. 994 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. DF4 universal kipanker beslag med lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 110-237 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



*20 mm / ** 40 mm



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2016



Pressalit Sway D2 994
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvchlorid, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

3,49 kg

**Mål pr. stk.
(emballeret)**

490x389x84 mm

Vægt emballeret

4,099 kg

Mål pr. kolli

500x400x368 mm

Vægt pr. kolli

20,495 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

18

Antal pr. palle

90

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sway D2 994
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
