



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS rördel 1046 mm med en väggrosett RT323112
Färg	VVS:777569232 NRF:6311259 EAN:5708590318882 NBS:N13:436 Antracitgrå  RT320 - A = 321 RT321 - A = 608 RT322 - A = 746 RT323 - A = 1046
Beskrivning	PLUS stödhandtag rördel, med en väggrosett och monteringsenhet med skruv och mutter. Längd 1046 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Exkl. monteringsskruv för vägg. PLUS stödhandtag rördel, med en väggrosett och monteringsenhet med skruv och mutter. Längd 1046 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Produktkapacitet	Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.
Material	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.



PRESSALIT®

Product	PLUS rördel 1046 mm med en väggrosett
Varunummer	RT323112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS rördel 1046 mm med en väggrosett RT323112		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com

PRESSALIT®