



PRESSALIT®

Pressalit Sign Art 474

Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close

Funktioner

Quick-release, Soft close

Varenummer

474001-BY1001
VVS:615084001
NRF:6190222
RSK:7904448
EAN:5708590287881



Pressalit Sign Art er nordisk i sin formgivning. Toiletsædet er funktionelt men langt fra køligt. Sign Art er et lille stykke hverdagskunst, som hylder evnen til at leve livet. Det har quick-release og soft close. Designet lader tre former mødes i et indlysende samspil. Lågets bue, beslagets cylinderform og grebenes vandrette flader. Toiletsædet er designet specielt til Ifö Sign Art.




Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign Art", art.nr. 474 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BY1 beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast

- inkl. quick-release funktion og soft close
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Knud Holscher

Design-år

2005



Pressalit Sign Art 474

Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,215 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	3,68 kg
Mål pr. kolli	502x401x428 mm
Vægt pr. kolli	18,4 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rengøring og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rengøring er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sign Art 474**Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®