




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen<br>RT641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>VVS: 719015614<br/>NRF: 6311292<br/>RSK: 8344045<br/>EAN: 5708590211831<br/>HMI: 35289<br/>NBS: N13:40,375</p>  <p>Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen. Mit Eco-temp um gegen Verbrühungen zu schützen<br/>VA-geprüft (Dänemark)</p> <p>Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen. Mit Eco-temp um gegen Verbrühungen zu schützen<br/>VA-geprüft (Dänemark).<br/>Achtung: der Artikel wird ohne S-Anschlüsse und ohne Rosetten geliefert. Bitte bauseits besorgen!</p> |
| <b>Materialien</b>                     | verchromtes Messing<br><br>Griffe und Abdeckung: Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ergonomie</b>                       | Bedienungsfreundliche Griffe in Kontrastfarbe, die leicht zu sehen sind.<br><br>Die extra langen Griffe erleichtern die Bedienung der Armatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funktionen</b>                      | Extra lange Griffe aus rauchfarbenem Kunststoff.<br><br>Ein Verbrühungsschutz verhindert eine unerwünschte Einstellung über 38°.<br><br>Die Batterie ist wärmeisoliert.<br><br>Kann auf den Montageblock RT760 montiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktnummer</b> | RT641                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b>      | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |
| <b>Reinigung</b>     | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.                                                                              |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®