



# PRESSALIT®

## Pressalit Scandinavia PLUS 758 Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

758068-D04999  
VVS:615044068  
NRF:6190145  
RSK:7904499  
EAN:5708590302997

Scandinavia PLUS er tredje generation af det berømte toiletsæde designet af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn i 1975. Funktionerne og stabiliteten er forbedret og den smilende front bibeholdt – det bedste fra nutiden og fortiden kombineret på skønneste vis.






### Farve

Dusty blue

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Scandinavia PLUS", art. 758 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. D04 universalbeslag i rustfrit stål til lift-off.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 135 - 210 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design-år

2012



---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	3,047 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	488x388x72 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,511 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	500x400x368 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	17,555 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---