




|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | PLUS Rohrstück 2400 mm.<br>RT307000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farbe</b>                           | <p>VVS:777569070<br/>NRF:6311249<br/>EAN:5708590146102<br/>NBS:N13:436</p> <p>Weiß</p> <div><p>RT300 - A = 300<br/>RT303 - A = 1200<br/>RT307 - A = 2400</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen.<br/>Länge 2400 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.</p> <p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen.<br/>Länge 2400 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.<br/>Materialien: Pulverlackiertes Aluminium.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                | <p>Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg<br/>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materialien</b><br><b>Ergonomie</b> | <p>Pulverbeschichtetes Aluminium.</p> <p>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.<br/>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.<br/>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie</b><br><b>Reinigung</b>    | <p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p>                                                                                                                                                                                     |



# PRESSALIT®

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Rohrstück 2400 mm. |
| <b>Produktnummer</b> | RT307000                |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®