



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970
WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle
Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl

Funktionen

Lift-off, Absenkautomatik

Produktnummer

970000-BL6999
 VVS: 615061000
 NRF: 6190332
 RSK: 7821817
 EAN: 5708590341576

SWAY Uni demonstriert mit ausgewogen komponierten Linien, wie schlank und selbstbewusst kombiniert werden können. Verwöhnen Sie sich mit einem WC-Sitz, der Ihren stilvollen Lebensstil elegant ergänzt.






Farbe

Weiß

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Sway Uni", Art. Nr. 970 aus durchgefärbtem Duroplast inkl. Absenkautomatik mit BL6 Universal-Kippankerscharnier mit Lift-off aus V2A Edelstahl.

- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- Scharnierabstand: 92-170 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahr

2016



Pressalit Sway Uni 970

WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl

Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Dieser WC-Sitz enthält einen antibakteriellen Zusatzstoff mit biozidem Silberphosphatglas, der das Bakterienwachstum hemmt. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET: Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	3,001 kg
Kartonmaße	490x389x84 mm
Gewicht, brutto	3,61 kg
Maße pro kolli	502x401x428 mm
Gewicht pro kolli	18,05 kg
Stück pro kolli	5
Kolli pro Palette	12
Stück pro Palette	60
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970**WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle****Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl**

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®