




# PRESSALIT®

|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm<br>RK1414202   |
| <b>Kleur</b>                           | Grijs (RAL 9006)<br>   |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>De Pressalit INDIVO in hoogte verstelbare keukenliften kunnen eenvoudig worden toegepast in thuis situaties, zodat het hele gezin kan genieten van alle mogelijkheden en gebruik kan maken van de in hoogte verstelbare functie. De liften kunnen ook een flexibele keukenoplossing bieden voor bijvoorbeeld zorgcentra, keukens op scholen of in laboratoria, overal waar keukenbladen en kasten vaak in hoogte moeten worden versteld.</p> <p>INDIVO lift voor werkblad, met twee motoren en schakelkast.<br/>Incl. dwarsdrager en vijf dragers.<br/>Hoogte verstelbaar bij 300 mm met schakelaars of bedrade afstandsbediening.<br/>Voor werkblad in lengte 2401-3000 mm. Bij bestelling lengte en diepte van het werkblad aangeven.<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.</p> |
| <b>Verstelbaarheid</b>                 | In hoogte verstelbaar   |
| <b>Afstelhoogte</b>                    | 300 mm  |
| <b>Product capaciteit</b>              | Maximale belasting: 100 kg, inclusief het eigen gewicht van het werkblad.<br>De belasting moet gelijkmatig over het werkblad worden verdeeld.   |
| <b>Opwaartse snelheid</b>              | Speed up mm: 20 mm/s<br>Speed down mm: 20 mm/s  |
| <b>Noise level</b>                     | 45 dB   |
| <b>Materialen</b>                      | Lift kolom: gepoedercoat staal<br>Dwarsdragers: aluminium<br>Dragers: gepoedercoat staal  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Product</b>                                | INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm  |
| <b>Artikelnummer</b>                          | RK1414202   |
| <b>Ergonomy</b>                               | Een elektrisch in hoogte verstelbaar keukenwerkblad is ideaal in alle situaties waarin verschillende gebruikers, zowel zittend als staand, dezelfde keuken gebruiken. Dit geldt evenzeer voor particuliere woningen als voor grotere centra met gemeenschappelijke keukenfaciliteiten zoals groeps woningen en verzorgingscentra. |
| <b>Funktie</b>                                | Liften worden in hoogte afgesteld via schakelaars aan de voorkant of met een bedrade afstandsbediening.   |
| <b>Actuator (motor)</b>                       | DL17 Deskline (Linak) 70N, IP20   |
| <b>Control box</b>                            | CBD6S (Linak) IP20  |
| <b>Wired remote control</b>                   | HB53 (Linak), IPX1  |
| <b>Power consumption (maximale belasting)</b> | Power consumption by maximum load: 300 W<br>Power consumption by standby: 2 W   |
| <b>Garantie</b>                               | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.  |













|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Product</b>       | INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm  |
| <b>Artikelnummer</b> | RK1414202   |
| <b>Reiniging</b>     | <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br/>Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättssprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b><br/>Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p> |
| <b>WEEE</b>          | <p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>   |






|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Product</b>       | INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm |
| <b>Artikelnummer</b> | RK1414202                              |

## Installatie in verschillende wandtypes

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld.  |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld.   |   |
|  | <b>Kalksteen&gt;=Hiz12</b><br>V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld.  |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8657 - Bevestigingsmateriaal, 9 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.<br>Moeten apart worden besteld.  |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 bouten Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld. |  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>  | INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm<br>RK1414202   |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (9 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>                      |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (9 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>   |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Muurbevestigingen (9 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>                       |

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.