



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1064
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1064111-BS37999
 EAN:5708590369785
 DB: 2085770

Låt din stil lysa igenom i badrummet med Pressalit Universal S1064, som med sitt universalbeslag gör att sitsen kan användas på flera olika toalettskålar. De välkomponerade linjerna är ett stilrent val där funktion och design blir till ett. Upplev en exklusiv och mjuk stängning med soft close och enkel rengöring med den smarta lift-off-funktionen. Sitsen har också antibakteriell effekt, som hämmar bakterietillväxten 24 timmar om dygnet. Du kan enkelt byta ut emblemen på sidan så att toalettsitsen matchar resten av ditt badrum.






Färg

Svart (RAL 9005)

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Universal", art. nr. S1064 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. BS37 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 92-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Universal S1064

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	3,275 kg
Kartong storlek	470x393x78 mm
Vikt per kolli	3,7 kg
Paket storlek	482x404x398 mm
Vikt per kolli	18,5 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1064

**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®