



PRESSALIT®

Pressalit Scandinavia PLUS 758

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

758068-D04999
VVS:615044068
NRF:6190145
RSK:7904499
EAN:5708590302997

Scandinavia PLUS är tredje generationen av den berömda toalettsitsen, designad av Sigvard Bernadotte och Acton Bjørn 1975. Funktionerna och stabiliteten har förbättrats och den leende fronten har behållits - det bästa från nutid och dåtid kombinerat på ett underbart sätt.






Färg

Dusty blue

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Scandinavia PLUS", art. nr. 758 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. D04 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- centeravstånd 135 - 210 mm
- belastning - sittring 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2012



Pressalit Scandinavia PLUS 758

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	3,047 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,511 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	17,555 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Scandinavia PLUS 758**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®