




# PRESSALIT®










|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | VALUE afstandsprofil<br>R1201000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Farve</b>                        | VVS:636859920<br>NRF:6132432<br>EAN:5708590369075<br><br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | <br><br>VALUE afstandsprofil kan anvendes hvor der er behov for skabe ekstra benplads under vasken.<br><br>VALUE afstandsprofil til håndvask, 600 x 100 x 100 mm.<br>Inkl. monteringsbolte til håndvask.<br>Passer til MATRIX SMALL og CURVE/CURVE II håndvaske.<br>Ekskl. monteringsskruer til væg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maksimal belastning: 70 kg.<br>Passer til vaske der vejer op til 22 kg.<br>Når vasken belastes med 70 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 187 kg.<br><i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i><br><b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende</b> , og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 70 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 64 kg støtter sig til vasken. |
| <b>Materialer</b>                   | Stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# PRESSALIT®




|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b>    | VALUE afstandsprofil |
| <b>Varenummer</b> | R1201000             |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br/>Skal bestilles separat.</p>                                                                       |    |
|   | <p><b>Mursten &gt;= Mz12</b></p> <p>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br/>Skal bestilles separat.</p>                                                                  |   |
|  | <p><b>Kalksten &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br/>Skal bestilles separat.</p>                                                                |  |
|  | <p><b>Gasbeton P4</b></p> <p>V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper.<br/>Skal bestilles separat.</p>                                                                         |  |
|  | <p><b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b></p> <p>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes.<br/>Skal bestilles separat.</p> |  |



# PRESSALIT®

| Produkt<br>Varenummer                                                               | VALUE afstandsprofil<br>R1201000                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.  |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.   |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.                                 |

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

[pressalit.com](http://pressalit.com)