



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

492000-D78999
VVS:615031000
NRF:6190119
RSK:7904453
EAN:5708590300283

Diskret. Design. Underbar. Så enkelt kan Delight beskrivas. Delight tar D:et bokstavligt och passar till de flesta D-formade toalettskålar. Wrap-over understryker den strama designen och soft close-funktionen gör den till ett nöje att använda.




Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Delight", art.nr. 492 i genomfärgad härdad plast, inkl. D78 universellt flexbeslag i rostfritt stål.

- centeravstånd: 135 – 215 mm
- belastning - sittring 240 kg
- passar till D-formade toaletter
- 10 års garanti



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design år

2007



Pressalit Delight 492

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittning 240 kg
Vikt	3,25 kg
Kartong storlek	490x389x84 mm
Vikt per kolli	3,458 kg
Paket storlek	502x401x428 mm
Vikt per kolli	17,29 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®