




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS 90° stödhandtagsvinkel 154 x 154 mm med monteringsdel och skruv/mutter<br>RT350000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Färg</b>                         | VVS: 777569500<br>NRF: 6311276<br>EAN: 5708590146713<br>NBS: N13:436<br><br>Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beskrivning</b>                  |  <p>PLUS stödhandtag hörn/vinkel 90°, inkl. monteringsdel med skruv och mutter. 154 x 154 mm, diameter 33 mm.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/>Speciallösningar vid förfrågan.<br/>RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm.</p> <p>PLUS stödhandtag hörn/vinkel 90°, inkl. monteringsdel med skruv och mutter. 154 x 154 mm, diameter 33 mm.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/>Speciallösningar vid förfrågan.<br/>RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm.<br/>Material: Pulverlackerad aluminium.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material</b>                     | Pulverlackerad aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rengöring</b>                    | Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS 90° stödhandtagsvinkel 154 x 154 mm med monteringsdel och skruv/mutter |
| <b>Varunummer</b> | RT350000                                                                    |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®