




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | PLUS 90° håndgrebsvinkel 154 x 154 mm med samleenhed<br>RT350108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Farve</b>                        | VVS: 777569508<br>EAN: 5708590153865<br>NBS: N13:436<br><br>Mørkeblå (RAL 5011)<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | <p>PLUS hjørnerørstykke, 90°, med samledele (han/hun). 154 x 154 mm, diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/>Specialløsninger på forespørgsel.<br/>Bemærk at RT360 konsol med strop altid skal benyttes ved samlinger af rørstykker eller for hver 1200 mm.</p> <p>PLUS hjørnerørstykke, 90°, med samledele (han/hun). 154 x 154 mm, diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/>Specialløsninger på forespørgsel.<br/>Bemærk at RT360 konsol med strop altid skal benyttes ved samlinger af rørstykker eller for hver 1200 mm.<br/>Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maks. belastning af monteret greb:<br>- ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg<br>- ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Materialer</b>                   | Pulverlakeret aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rengøring</b>                    | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# PRESSALIT®

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS 90° håndgrebsvinkel 154 x 154 mm med samleenhed |
| <b>Varenummer</b> | RT350108                                             |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®