



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>             | PLUS Wandhalterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktnummer</b>       | RT360035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | <p>VVS: 777569605</p> <p>EAN: 5708590146737</p> <p>NBS: N13:436</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Farbe</b>               | <p>Rot (RAL 3003)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>PLUS Wandhalterung.<br/>Zur Montage von Rohrstücken mit einem Durchmesser von 33 mm<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Exkl. Wandbefestigungen.<br/>Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Wandhalterung.<br/>Zur Montage von Rohrstücken mit einem Durchmesser von 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Materialien: Kunststoff.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>    | <p>Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg</p> <p>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Materialien</b>         | <p>Oberfläche: Cycolor Kunststoff</p> <p>Handlaufverbindung: Nylon (PA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garantie</b>            | <p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reinigung</b>           | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



PRESSALIT®



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Wandhalterung |
| <b>Produktnummer</b> | RT360035           |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                  |    |
|   | <p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                          |   |
|  | <p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                  |  |
|  | <p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                     |  |
|  | <p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br/>Muss separat bestellt werden.</p> |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | PLUS Wandhalterung<br>RT360035                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |  |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.                                                        |  |                                                                                     |

[pressalit.com](http://pressalit.com)