




Product Varunummer	Flexibelt till-/avloppssystem 700/700 mm R2065
Beskrivning	VVS:747477510 NRF:6132525 RSK:7972613 EAN:5708590116907  Flexibla till och avloppssystemen är nödvändiga för att säkerställa vatten och avloppsförsörjning för höj- och sänkbara tvättställ. Flexibelt till-/avloppssystem. Tillloppsslangar: 700 mm, avloppsslang: 700 mm. Inkl 3/8 tums koppling och 10 mm kopparrör. Pressalit levererar ett paket med slangar för tillvatten och avlopp. Pressalits avloppsslang har en diameter på Ø32. Gränsdragning för Pressalits system slutar vid existerande avlopps- och tillvatten anslutning i vägg.
Material	Tillloppsslangar är i plast SPX, stålomspunna slangar, med 3/8 "tums koppling av mässing och 10 mm kopparrör. Flexibel avloppsslang av korrugerad vit PVC, med en diameter på 32 mm. Vinkel till den flyttbara hylsan är tillverkad av PP (polypropylen) med paketeringen av TPE (termoplastisk elastomer). PP är mycket motståndskraftiga mot vatten, fukt, och de flesta organiska lösningsmedel. Emballeringen av EPDM-gummi som har en utmärkt ozon och väderbeständighet. Bra att värma och kyla och utmärkt för de flesta kemikalier - men dålig motståndskraft mot petroleumprodukter och lösningsmedel.
Ergonomi	För att uppnå den maximala produktflexibiliteten är det viktigt att de är korrekt placerad i förhållande till VVS så att det inte förhindrar rörelse. Avloppsslangen bör förkortas på plats för att passa installation.
Funktioner	Pressalit levererar ett paket med slangar för tillvatten och avlopp. Pressalits avloppsslang har en diameter på Ø32. Gränsdragning för Pressalits system slutar vid existerande avlopps- och tillvatten anslutning i vägg.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Vid rengöring av tvättställ, är det rekommenderat att ett spola igenom avloppsslangen med 50-60 grader varmt vatten för att förhindra uppbyggnad av tvålrester inuti slangen. Se till att slangen sträcks ut under denna spolning.



PRESSALIT®

Product	Flexibelt till-/avloppssystem 700/700 mm
Varunummer	R2065

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026