






PRESSALIT®

Pressalit Cera+ 616**Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.****Føres kun i Norge.**

Funktioner	Soft close	
Varenummer	616000-BZ8999 NRF:6190081 EAN:5708590284736 Enkelhed og elegance kendetegner designet i Cera+. Toiletsædets bløde, afrundede kanter og soft close mekanisme får form og funktion til at gå hånd i hånd. Designet specielt til Ifö Cera.	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Cera+", art. nr. 616 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BZ8 universalbeslag i rustfrit stål. - centerafstand: 125-220 mm - belastning - ringsæde 240 kg - passer på Ifö Cera/Ceranova samt V&B Scangrasia - 10 års garanti 	
Designtype	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design-år	2007	

**Pressalit Cera+ 616****Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.****Føres kun i Norge.**

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,613 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,03 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	15,15 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Cera+ 616**Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.****Føres kun i Norge.**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®