




# PRESSALIT®

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>            | Forlænger, 400-1200 mm, 1 stk                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Varenummer</b>         | RK1065                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | EAN:5708590265858                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktbeskrivelse</b> | <p>Der findes et udvalg af forskelligt tilbehør til INDIVO køkkenløfteenhederne.</p> <p>Forlænger, 400-1200 mm, 1 stk.<br/>Til montering af skabe højere end 704 mm.<br/>Til INDIVO løfteenhed til overskabe.<br/>Højde på skabene angives ved bestilling.</p> |
| <b>Materialer</b>         | Stål                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Funktioner</b>         | Til montering af skabe højere end 704 mm.                                                                                                                                                                                                                      |

[pressalit.com](http://pressalit.com)