




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS handgreepcomponent 300 mm RT300000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS:777569000 NRF:6311245 EAN:5708590145969 NBS:N13:436</p> <p>RT300 - A = 300 RT303 - A = 1200 RT307 - A = 2400</p> 
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.
<b>Materialen</b>	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak
<b>Ergonomy</b>	Door de diameter van 33 mm kan de greep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de greep vast te houden.
<b>Functie</b>	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS handgreepcomponent 300 mm
<b>Artikelnummer</b>	RT300000
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®